




Modèle:

ARXXF145FR.R

Code commercial:

F056796

Notes générales

Comment utiliser la documentation technique

Vous trouverez ici quelques informations générale pour simplifier la consultation de la documentation technique:

1. Les modèles d'une même gamme utilisent les mêmes vues éclatées. De ce fait un modèle ne comporte pas obligatoirement tous les repères présents sur les vues éclatées.
2. Certaines pièces détachées ne sont pas dessinées sur les vues éclatées (livrets d'instructions, kit spécifiques,...). Vous trouverez les codes dans la liste de pièces détachées sous le repère 099 ou 999. Les livrets d'instructions sont en repère 000.
3. En haut à droite de chaque vue éclatée, le numéro de série indique le début de production de la gamme. Certains modèles comportent plusieurs vues éclatées avec des numéros de série différents. Dans ce cas, le numéro de série figurant sur l'appareil est nécessaire pour identifier la pièces détachée correcte.
4. Les vues éclatées peuvent avoir des mises à jour ultérieures après publication. Les nouvelles pièces détachées figurent alors sur cette nouvelle version. Le numéro de mise à jour se retrouve dans les quatre derniers chiffre du numéro de série en haut à droite de la vue éclatée.
5. La liste de pièces détachées d'une vue éclatée comporte les codes SAV du modèle. Ces codes comportent d'autres informations:


REF : Repère de la pièce sur la vue éclatée; REMPLACEMENT : liste de pièces de remplacement mais ayant les mêmes caractéristiques fonctionnelles.

CODE INDUSTRIEL: Liste des modèles sur lesquels est utilisée la pièce détachée;NOTICE TECHNIQUE: Code de la notice technique à consulter afin de prendre connaissance des modifications techniques et troiuver la bonne pièce détachée.
6. Certaines notices techniques sont générales et ne sont liées à aucune pièce détachée. Afin d'éviter toute confusion, il faut faire attention à la section notice et constamment vérifier les mises à jour de la documentation.
7. La couverture de la documentation indique le nom du modèle et son code commercial

1140140C

Vue éclatée

Matr. 71015.0001
DIGIT



1140140C

1140140C

pièces détachées


Liste de

Repè	Code SAV	De S/N	À S/N	Remplacem	Description	Notice	Code
001	C00267085 (482000086095)				meuble blanc ar standard pw evoii radom.	n4017f01	
002	C00091882 (482000072347)				tourillon tiroir 106.5x5 mm		
003	C00255698 (482000067772)			1 x C00266911 (482000086077)	support module display		
004	C00262638 (482000085626)		91016...	1 x C00277184 (482000031367)	boite de controle digit arsf		30567960000
005	C00259417 (482000085282)				touche blanc pw start/pause		
006	C00255692 (482000030422)				ens. 5 touches blanches	n4017f01	
007	C00259481				touche blanche pw temperature	n4017f01	
008	C00259504 (482000030555)				bouton programmeur blanc pw arsf		
010	C00264347				tableau de bord + poignee pw arxxf145fr		
011	C00267084 (482000030834)				hublot complet pw arxxl radom.		
012	C00259409 (482000023057)				poignee hublot pw ariston		
015	C00116552 (482000028902)				plinthe blanche pw	n4017f01	
016	C00296866 (482000023379)				pied m8 h = 2,3 cm		
017	C00083828 (482000027600)				ressort pour pied d =11 mm h = 8,5 mm		
023	C00267086 (482000086096)				panneau posterieur blanc pw radom.	n4017f01	
024	C00256725 (482000030460)				vis testfer m4 x 16 mm		
026	C00254619 (482000030388)				charniere		

028	C00112735 (488000112735)	bouchon meuble hardware	
029	C00141387 (482000022035)	fixe-cable	
033	C00145769 (482000030044)	emballage wixl-wixe	
034	C00116550 (482000028900)	couvercle blanc(pw) 595 x 522 mm avl	n4017f01
036	C00046667 (482000074293)	serre-cable	
036	C00064550 (482000027167)	support tuyau vidange	
037	C00255691 (488000255691)	start lentille lampe temoin	
038	C00255147 (488000255147)	lentille lampe temoin vertic.indes.evoii	
039	C00255695 (488000255695)	lentille lampe temoin temp/essorage	
040	C00255704 (488000255704)	lentille lampe temoin on/off	
041	C00255689 (482000030421)	joint arsf	
042	C00259482 (482000085291)	touche blanche pw on/off arsf	
043	C00259483 (488000259483)	touche blanche pw essorage arsf	n4017f01
047	C00264223 (488000264223)	lentille lampe temoin vertic.digit ar/hp	

1140350B

Vue éclatée



1140350B

pièces détachées

Liste de

Repè	Code SAV	De S/N	À S/N	Remplacem	Description	Notice	Code
001	C00091633 (482000022761)		91016...		cable alimentat.3x1 schuko 1,5m+filtre		30567960000
003	C00019902 (482000072836)				support tuyau de vidange		
004	C00091775 (482000022764)				tuyau vidange l=1820 mm		
005	C00145174 (482000029999)		91016...		pressostat 1 l. l. 85-60 + antideb.380		30567960000
008	C00046154 (482000026597)		10129...		couvercle additifs	n4011b00	
008	C00283624 (482000023207)	10130...			couvercle additifs margherita 2	n4011b00	
009	C00281253 (482000031503)		10129...		ensemble tiroir detergeant pivotant	n4011b00	
009	C00283629 (482000023512)	10130...			ensemble tiroir detergeant pivotant marg	n4011b00	
010	C00064529 (482000027160)		10129...		tremie	n4011b00	
010	C00283631 (482000023208)	10130...			tremie margherita 2	n4011b00	
011	C00092411 (482000077739)			1 x C00094908 (482000022783)	serre-tube		
011	C00092412 (482000027923)				serre-tube		
012	C00144077 (482000022979)				tuyau pressostat l=540 mm. 470 evo ii		
020	C00065185 (482000022669)				vis m4,5 x 8		
020	C00254755 (482000023034)				micro-retardateur		
024	C00119307 (482000022889)				pompe vidange 220-240v./50hz		
025	C00196539 (482000023015)				balai mot.ice 940n2i01/940n1i01 _2pcs		

025	C00263959 (482000023077)		moteur collector p52 1/2 1400g	
025	C00296122 (482000023354)		balai mot.imep I94mf7	
026	C00094744 (482000078095)		vis verrouillage moteur/cuve	
027	C00094715 (482000022781)		resistance 1700/230 vpl lb	
028	C00083915 (482000022721)		sonde-temperature ntc (idc)	
030	C00254297 (482000023031)	91016...	module evoui + eeprom vierge rohs	30567960000
031	C00091908 (482000077696)		support module st	
031	C00091909 (482000077697)		couvercle support	
033	C00046157 (482000022627)		bouchon tiroir detercif	
034	C00046152 (482000074266)	1 x C00287239 (482000023270)	tiroir additifs	
035	C00115914 (482000028859)	10129...	couvercle tremie .evoui avf	n4011b00
035	C00283632 (482000088087)	10130...	couvercle tremie margh 2	n4011b00
036	C00110333 (482000022813)		double electrovalve 7 lt. rst2,5	
037	C00005572 (482000025916)		joint tuyau entree eau	
038	C00005781 (482000025917)		filtre tuyau entree eau	
039	C00003070 (482000022577)	1 x C00314116 (484000001132)	tuyau entree d eau 1500 mm rohs	
040	C00064534 (482000022667)		joint	
041	C00267092 (482000030836)		support electrovanne 1 ev	

1140350B

pièces détachées


Liste de

Repè	Code SAV	De S/N	À S/N	Remplacem	Description	Notice	Code
042	C00115600 (482000028839)		91016...		cablage ml + ps 24000089500l		30567960000
042	C00141833 (482000081745)		91016...		cablage terra 24000090206k		30567960000
042	C00254741 (482000084916)		91016...		cablage evl + evp+ntc (module j8)		30567960000
042	C00259856 (482000030575)		91016...		cablage base (mod.j1-j3) 24000081905a		30567960000
042	C00259857 (482000069268)		91016...	1 x C00268115 (482000086244)	cablage mr 24000087009-d1		30567960000
042	C00261791 (482000085518)		91016...		cablage comunic. display -j11		30567960000
043	C00092348 (482000027921)				vis autoraclante 3,5x8		
044	C00256761 (482000030462)				tirant ouverture hublot		
045	C00267033 (482000086089)		91016...		card arxxf145fr.r sw 28567960000		30567960000
046	C00252539 (482000084826)			1 x C00263927 (482000085762)	smart reader for card 8kb		

1180270

Vue éclatée

Matr. 60720.0002



1180270

1180270
détachées

Liste de pièces

Repè	Code SAV	De S/N	À S/N	Remplacem	Description	Notice	Code
001	C00194611 (482000030189)				vis pl28 9.5x50 tmtfr t40 (anterior)	n4011c00	
001	C00194612 (482000030190)				vis pl28 11.3x50 testflmg kit	n4011c00	
003	C00119110 (482000022884)				contrepoids superieur 12.5 kg		
004	C00141682 (482000029587)				frette ressort aqualtis		
005	C00145754 (482000030041)				ressort cuve		
006	C00145181 (482000030001)				cuve- ensemble plastiq 52l h=20		
007	C00092155 (482000022769)				bague de tension		
008	C00262267 (482000072465)			1 x C00111416 (482000022814)	joint hublot d=30-30 cm		
009	C00092156 (482000027905)				bague de tension		
010	C00145205 (482000030003)				contre poids anterior 11,4 kg		
011	C00092172 (482000027908)		50301...		boule oko evo ii		
012	C00094908 (482000022783)				serre-tube		
013	C00267090 (482000030835)				durite decharge		
015	C00065463 (482000022670)				aube extractible panier (270999) 40l		
017	C00119212 (482000029104)				joint durite de vidange oko		
018	C00280757 (482000031484)				expanseur new		
019	C00065152 (482000075376)				ecrou romob m6x22x1,5		

021	C00199343 (482000023020)		poulie conduite d=280 mm h=20 mm
022	C00143260 (482000029741)		vis m8x23 torx tefl rohs
023	C00144656 (482000022985)		courroie 1194 j5
024	C00379313 (482000090754)		durite detercif
025	C00140744 (482000029517)	1 x C00309597 (482000023502)	amortisseurs 100 n kit

Notices

n4011b00: NEW DISPENSER ASSEMBLY MARGHERITA 2 INTRODUCED

New dispenser assembly introduced on Hotpoint-Ariston & Hotpoint models produced in Radomsko factory.

When pre-modification Shower assembly or Dispenser body are no longer available both new Shower assembly and Dispenser body will have to be ordered and replaced together.

New spare parts introduced are:

- Shower assembly (hopper cover dispenser body)
- Dispenser body

C00268111 (Hopper Cover - Pre modification) IS NO LONGER AVAILABLE - please order and fit latest Shower assembly & Dispenser body parts together.


When pre-modification Soap dispenser drawer or Additive cover are no longer available both new Soap dispenser drawer and Additive cover will have to be ordered and replaced together.

New spare parts introduced are:

- Soap dispenser drawer
- Additive cover

Schémas électriques

Cod. 21500759100



Légende

Légende: 21500759100