

Modèle:  
**SBM1812NF**

Code commercial:  
**F074466**

## Notes générales

### Comment utiliser la documentation technique

---

---



Vous trouverez ici quelques informations générale pour simplifier la consultation de la documentation technique:

1. Les modèles d'une même gamme utilisent les mêmes vues éclatées. De ce fait un modèle ne comporte pas obligatoirement tous les repères présents sur les vues éclatées.
2. Certaines pièces détachées ne sont pas dessinées sur les vues éclatées (livrets d'instructions, kit spécifiques,...). Vous trouverez les codes dans la liste de pièces détachées sous le repère 099 ou 999. Les livrets d'instructions sont en repère 000.
3. En haut à droite de chaque vue éclatée, le numéro de série indique le début de production de la gamme. Certains modèles comportent plusieurs vues éclatées avec des numéros de série différents. Dans ce cas, le numéro de série figurant sur l'appareil est nécessaire pour identifier la pièces détachée correcte.
4. Les vues éclatées peuvent avoir des mises à jour ultérieures après publication. Les nouvelles pièces détachées figurent alors sur cette nouvelle version. Le numéro de mise à jour se retrouve dans les quatre derniers chiffre du numéro de série en haut à droite de la vue éclatée.
5. La liste de pièces détachées d'une vue éclatée comporte les codes SAV du modèle. Ces codes comportent d'autres informations:  
  
REF : Repère de la pièce sur la vue éclatée; REMPLACEMENT : liste de pièces de remplacement mais ayant les mêmes caractéristiques fonctionnelles.  
  
CODE INDUSTRIEL: Liste des modèles sur lesquels est utilisée la pièce détachée;NOTICE TECHNIQUE: Code de la notice technique à consulter afin de prendre connaissance des modifications techniques et troiuver la bonne pièce détachée.
6. Certaines notices techniques sont générales et ne sont liées à aucune pièce détachée. Afin d'éviter toute confusion, il faut faire attention à la section notice et constamment vérifier les mises à jour de la documentation.
7. La couverture de la documentation indique le nom du modèle et son code commercial

5152360A

Vue éclatée

**ESSENTIA  
COMBY NF MEC**



5152360A

5152360A  
pièces détachées

Liste de


Repè	Code SAV	De S/N	À S/N	Remplacem	Description	Notice	Code
001	C00284777				carte thermostat electr.(nf-mec		
002	C00094202				epogne adhesif (350x8x8)		
003	C00140644				bouton trimmer aluminium nf-		
005	C00284085				bouchon pw		
006	C00286695				porte plaque pw		
007	C00284301				epogne adhesif (181x75x15)		
009	C00284431				complet multiflow comby-nf		
010	C00264483			1 x C00266752	condensateur de demarrage 4,5uf		34744660100
011	C00216435			1 x C00216413	cable alim.3x0,75eu 1600 mm		

51820AI

Vue éclatée

**ESSENTIA 2011**

**Total quantity of shelves depends by the height of appliances**  
 187cm= 10 shelves  
 175cm= 9 shelves



**51820AI**

51820AI  
détachées

Liste de pièces

Repè	Code SAV	De S/N	À S/N	Remplacem	Description	Notice	Code
001	C00119740				bouchon aluminium 75x21 tablau		
002	C00140642				tableau de bord alum.(mecanic.nf)		
003	C00075565				axe de charniere m8x3 (18+2,5)		
004	C00272431				charniere sup. droite-gauche		
005	C00119743				bouchon aluminium 75x21 tablau		
010	C00284074				profil pw post.verre bac legumes		
011	C00284071				clayette verre-nf (478x342x4) rohs		
012	C00284077				profil polarw anterieur verre		
013	C00284074				profil pw post.verre bac legumes		
014	C00284071				clayette verre-nf (478x342x4) rohs		
015	C00284077				profil polarw anterieur verre		
017	C00284075				profil pw post.verre bac legumes		
018	C00284073				clayette verre-nf (478x305x4) rohs		
019	C00284077				profil polarw anterieur verre		
020	C00284069				profil pw post.verre bac legumes		
021	C00284151				couvre bac a legumes		
022	C00284077				profil polarw anterieur verre		
023	C00284294				support verre droite		
024	C00284296				support verre gauhce		
025	C00284152				bac legumes blanc lxhxp		
026	C00272417				facade transp.bac legumes		
027	C00019414				bac a glacons		
028	C00272538				frontal tiroir 1971		
029	C00284453				tiroir superieure pw 434x331x166		
030	C00272502				frontal tiroir 240l		
031	C00284024				tiroirintermediaire pw		
032	C00272538				frontal tiroir 1971		
033	C00114730			1 x C00303579	tiroir inferieur polarwh lxp		
034	C00119936				bouchon base aluminium-k22		
035	C00119748		20915...	1 x C00285893	plinthe aluminium avec drain		
035	C00285893	20916...			plinthe inox avec drain 594x75x69		
037	C00272432			1 x C00299385	charniere inferieure d.te-gauche		
038	C00281425				pivot charniere m6x23		
039	C00075566				patin charniere inferieure 30x40		
040	C00053419				pied réglable 17,7x37,5		

51820AI  
détachées

Liste de pièces


Repè	Code SAV	De S/N	À S/N	Remplacem	Description	Notice	Code
041	C00272430				charniere centrale zingue		
042	C00114785				bouchon (diam. 4x8mm)		
043	C00281817				thermometre temperature		
044	C00284078				grille de conduit aire essentia		

51821H0

Vue éclatée

2009 Matr. 90305.0000

STANDARD



51821H0


51821H0  
pièces détachées

## Liste de

Repè	Code SAV	De S/N	À S/N	Remplacem	Description	Notice	Code
001	C00272834				bouchon inox (h.6,8 x 24)		
002	C00272429				douille pour porte gris		
006	C00281588				balconnet central		
010	C00281589				balconnet bouteilles		
013	C00272428				douille d.te fermeture porte gris		
013	C00272433				douille gauche fermeture porte		
014	C00273629				porte freezer standard ix 595x801		
015	C00114661				joint polar white porte (552x713)		
016	C00082000				bouchon alum/silver douille h.14		
016	C00272834				bouchon inox (h.6,8 x 24)		
017	C00272429				douille pour porte gris		
018	C00273628				porte refr.standard ix		
019	C00114662				joint polar white porte (552x925)		
021	C00267467				logo hotpoint-ariston		
022	C00272421				bouchon pw tablau de bord-porte		
023	C00075612				interrupteur magnetiq. arret porte		
024	C00075565				axe de charniere m8x3 (18+2,5)		

51822G0

Vue éclatée



51822G0

51822G0  
pièces détachées

Liste de

Repè	Code SAV	De S/N	À S/N	Remplacem	Description	Notice	Code
001	C00054696				nastro all.h50mmx50mt.x vetri		
002	C00114747				bac lumiere (light xtra)		
002	C00140836				bac lumiere (dual light)		
003	C00066295				douille 250v e14 (vossloh)		
003	C00117209				cableage-amp lampe refrigerateur		
004	C00006522				lampe 220-240v/15w (e14)		
005	C00114714				plafonnier (max 15w)		
006	C00265203				couverture terminale evap		
007	C00284327				kit resistance thermofusible		
008	C00284057		20617...	1 x C00293066	kit evaporateur-fz nf-26 tube(elec)	n3012f0a	
008	C00293066	20618...			kit evaporateur-fz nf-24 tube(elec)	n3012f0a	
009	C00302112				enveloppe polystyrène evaporateur		
010	C00284031			1 x C00293162	ensemble moteur ventilation nmb		
011	C00284059				joint de etancheite nf (73x41x10)		
012	C00284060				epogne adhesif (192x5x5)		
013	C00284064				epogne adhesif (88x5x5)		
016	C00284062				epogne adhesif (370x10x10)		
017	C00301994				paroi arriere freezer		
018	C00284058				flap freezer		
019	C00114701				traverse compresseur		
019	C00601728				pivot roulette		
019	C00603502				galet		
020	C00141321				fil de terre		
020	C00271689			1 x C00293580	kit compr.n1114y 220/50 1/5hp-		34744660101
020	C00281444				ptc + klixon (nt1114y) r600a		
020	C00281445			1 x C00293581	compr.nt1114y 220v/50 1/5-170w		34744660100
021	C00283188				joint de etancheite 30x60x3		
021	C00284065			1 x C00301846	bac de degivrage 245x175x58		
022	C00032453				amortisseur en caoutchouc		
023	C00008471			1 x C00193590	plaquette de serrage compresseur		
024	C00043021				tube service avec valve (6 nfmssv)		
026	C00144122			1 x C00266179	filtre gr.10(d.1,9/4,9)r134-600		
027	C00141098				condenseur imat 586x1000x44		
029	C00284067			1 x C00278297	entretoise condenseur l=56mm		
030	C00094418				arret cable alimentation		

## Notices

### n3012f0a: EVAPORATOR ASSEMBLY CHANGE

---

Evaporator assembly has been changed passing from a 26 pipes version to a 24 pipes one.

These assemblies are interchangeable but new one is better for quality improvement so only this last version will be maintained for Service management.

Defrost heater remains the same (longer than new battery) so it is needed to take care in handling of new assembly in order to not damage last two arms of the heater.